

基本仕様／標準装備 (全機種共通)

商品名			グランドE [油圧式]	XLワイドEH [ロープ式]	XLクラシックE [油圧式]	1414ミディモダンE [ロープ式]	1414クラシックE [油圧式]	1414ジョイモダンE [油圧式]		
用途			個人住宅用	個人住宅用	個人住宅用	個人住宅用	個人住宅用	個人住宅用		
駆動方式			油圧式(直接式)	ロープ式(巻胴式)	油圧式(直接式)	ロープ式(巻胴式)	油圧式(直接式)	油圧式(直接式)		
定員(積載量)			3名(200kg)	3名(200kg)	3名(200kg)	3名(200kg)	3名(200kg)	3名(200kg)		
速度			20m/分	20m/分	20m/分	20m/分	20m/分	20m/分		
電源			単相200V、100V	単相200V、100V	単相200V、100V	単相200V、100V	単相200V、100V	単相200V、100V		
モーター容量			2.8kW	2.8kW	2.8kW	2.6kW	昇降行程 3600mm以下:1.5kW 3600mm超:2.8kW※1	1.5kW		
ドア形式			自動式2枚片引戸	自動式4枚両引戸	自動式2枚片引戸	自動式4枚両引戸	自動式2枚片引戸	自動式2枚片引戸		
昇降行程(最大停止数)			7.0m以下(3カ所※2)	10m以下(4カ所)	7.0m以下(3カ所※2)	10m以下(4カ所)	7.0m以下(3カ所※2)	3.6m以下(2カ所)		
昇降路 最小内法 間口×奥行 (mm)	一方向出入口 []けむりシャット及び 鋼板製難燃戸 4枚両引戸の場合。	木造	1400×1400	1350×1375	1370×1540	1325×1325	1370×1400	1345×1400		
		鉄骨造	1375×1400	1350×1375	1350×1540	1300×1325	1350×1400	1325×1400		
		RC造	1375×1400	1350×1375	1350×1540	1325×1325	1350×1400	1325×1400		
	二方向出入口 []けむりシャット及び 鋼板製難燃戸 4枚両引戸の場合。	木造	1400×1575	1350×1490	1370×1685	1325×1420	1370×1550	—		
		鉄骨造	1375×1575	1350×1470	1350×1685	1300×1400	1350×1550	—		
		RC造	1375×1575	1350×1490	1350×1685	1325×1420	1350×1550	—		
ルーム内最大寸法 間口×奥行×高さ(mm)			850×1150×2000 (最大2090)	850~1000×1200 ×2000	850×1290×2000	950×1150×2000	850×1150※3 ×2000	850×1150×2000		
出入口有効寸法 幅×高さ(mm)			800×1850	800×1900	800×1850	800×1900	800×1850	800×1850		
ご利用可能車椅子 全幅×全長(mm)※5			介護者が 同乗しない場合	700×1020以下	700×1070以下	700×1150以下	700×1020以下	700×1020以下	700×1020以下	
			介護者が 同乗する場合	700×920以下	700×970以下	700×1050以下	700×920以下	700×920以下	700×920以下	
最小オーバーヘッド(OH) 寸法(mm)			昇降行程	2400	昇降行程	2400	昇降行程	3600以下	OH	2350
			7000以下		2750		7000以下		2750	
			6300以下		2450		6300以下		2450	
			4100以下		2400		4100以下		2400	
最小ピット寸法(mm)			550	550	550	550	550	450		
二方向出入口最小階高(mm)			300※6	180※6	300※6	180※6	300※6	—		

標準装備	ワンタッチ通報ボタン付電話機	管理キースイッチ	停電時自動着床装置	戸開き時間延長機能	ドア自動反転機能	ホームランディング機能※7	戸開き不能救出運転	戸繰り返し開閉機能	段差補正機能	乗り過ぎ防止機能	緊急時手動下方階着床装置	指定階不停止機能	戸開走行保護装置	情報表示パネル	省エネ機能※8
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●

※1 二方向出入口の場合、昇降行程に関わらず2.8kWとなります。※2 二方向出入口の場合、最大4カ所となります。※3 [U]オーダーのルーム内奥行寸法変更に応じて、1050~1250mm増減します。※4 [U]オーダーのルーム内奥行寸法変更に応じて、950~1050mm増加します。※5 サイズは参考です。実際にご使用になる車椅子でご確認ください。※6 ただし、階間移動には2階建て2停止以上で2400mm以上の昇降行程が必要です。※7 エレベーターを常時待機させる階を指定できます。初期設定は、「ロープ式」最後に降りた階で常時待機、「油圧式」最後に降りた階から30分後、最下階で常時待機します。※8 乗り場ボタンを一回押すと、運転表示灯が数秒間点滅して省エネ機能が解除されます。

