

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

本体キャビネット



注1) 洗面ボールとの組み合わせ以外でパノラマスライドを使用する場合、引出し部に配管をよける切欠き部がありますのでご注意ください。

収納物が見渡せて、出し入れ簡単な「パノラマスライドタイプ」。

サイズ:幅×奥行き×高さ(mm)

奥の方まで引き出せて、たっぷり収納できる引出し。どこに何をしまったかを一目で見渡せるから、出し入れもラクにできます。

- 1段目は開きません。
- 台輪部も収納スペースです。

タイプ	W	W1	W3
上段	750	630	175
	900	780	250
	1000	880	300
	1200	1080	400

タイプ	W
下段	750
	900
	1000
	1200

踏み台にも収納にもなる「ステップスタッカー」。

引出し部を引き出せば、踏み台として使えます。上に乗るとロックがかかります。安全です。

ステップのスペースもムダなく活用。ストック品をたっぷり収納できます。

収納部有効寸法 640(790)×260×130 対象荷重 12kg以上90kg未満

注) ステップスタッカーはキャスター付ですので床材は耐荷重において傷つきにくいものをご使用ください。

ゆっくり座ってメイクができる「スツールワゴン」。

座面を開くと、ティッシュやボトル類などのストック品を収納できます。収納部有効寸法 530×360×315 対象荷重: 90kg 未満

スツールワゴンは引き出して、座ってゆっくりメイクやフェイスケアができます。

取っ手 専用ロングバー取っ手

注) 扉柄に関わらず、取っ手の変更はできません。

注) スツールワゴンはキャスター付ですので床材は耐荷重において傷つきにくいものをご使用ください。注) スツールワゴンはキャビネットまたはエンドパネルと組み合わせせてご使用ください。

台を引き出して存分に足のお手入れをできる「フットケアタイプ」。

フットケア台を引き出したところ。引出し有効寸法 約250mm

オープン棚にケア用品をディスプレイしながら収納できます。収納部有効寸法 上段 710×240×205 下段 710×300×150

一日の終わりに、疲れた足をフットケア台でじっくりケア。使うときだけ引き出せる、フットケア専用台。ラクな姿勢で存分にケアできます。

フロアキャビネット

チャコールの商品は、箱色がチャコールグレーに変更できます(☑オーダー)。対応については →P.93



コーナーキャビネット 幅450mm

ヘアケア家電収納付キャビネット 幅300・450mm

2段引出し(内引出し付) 幅300・450mm



引出しや扉はやさしくゆっくりに開まる、「ソフトクローズ機構」付き。

レール (ソフトクローズ機構付) 静かにゆっくりに開まる引出しレール。中のボトル類も倒れにくい設計です。

開き扉 (ソフトクローズ機構付) 衝撃を吸収するソフトクローズ機構付きなので静かに閉まります。

「3段引出し」に小物の整理に便利な仕切りパーツを採用。 ※写真は、幅450mmです。

1段目 2段目 3段目

メイク道具もすっきり納まります。収納部有効寸法 幅300mm 180×475×100 幅450mm 330×475×100 幅600mm 480×475×100

仕切りでスペースのムダなくびったり。収納部有効寸法 幅300mm 180×475×180 幅450mm 330×475×180 幅600mm 480×475×180

大きなボトルも深型でしっかり収納。収納部有効寸法 幅300mm 180×475×315 幅450mm 330×475×315 幅600mm 480×475×315

さらに収納量を確保できる「サイドキャビネット」もご用意しています。 →P.69

片開き+引出し オープン棚+スライド収納

ヘアアイロンをさっとしまえる「ヘアケア家電収納付キャビネット」。

使ったあと、余熱のあるヘアアイロンを収納しながら冷ませます。

2段引出し(内引出し付)

収納部有効寸法 (内引出し) (上段) (下段) 幅300mm 185×245×140 185×375×275 185×325×165 幅450mm 335×245×140 335×375×275 335×325×165

収納部有効寸法 (内引出し) (上段) (下段) 幅300mm 185×325×180 185×375×235 185×325×165 幅450mm 335×325×180 335×375×235 335×325×165

本体キャビネットのセンターと洗面ボールのセンターは必ず合わせてください。

ボール位置(左・右)は☑オーダーで変更できます。 →P.90

ラシス

新商品

ラシス

ウツク

シーズ

シーライン

エムライン

アクア

ファニチャー

リフォーム&

周辺部材

アクセサリ

アクア

ハート

設計

資料編

特長 P.10

セットプラン例 P.20

プラン明細一覧 P.38

部材紹介

プランニングガイド P.64

部材一覧 P.80

☑オーダー P.90

設計資料編 P.253